

## Användarinstruktion

### Allmänt

LF, mobil filter för filtrering av gaser, rök och partiklar, är CE- godkänd enligt EMC och LVD-direktivet.



Notera att elektronisk utrustning alltid är känslig för statisk elektricitet, hög luftfuktighet, hög temperatur, damm och nästörningar, Utrustningen är matad med högspänning. Dra ur nätkontakten, som huvudbrytare, vid servicearbeten och filterbyten på LF.

### Styning och tillbehör

Nätsladd ansluts till apparatintag. Fläkten startas och regleras med vred på fläkt. För kitlösningar se separat produktblad. Utloppsanslutning (LF VTA) är ett tillbehör för anslutning av separat utloppslang.

### Underhåll

För utvändigt rengöring rekommenderar vi användning av alkoholbaserade rengöringsmedel.

## Teknisk beskrivning

### Allmänt

LF har märkskytten placerad vid fläktens utlopp. På filter finns en märkskylt för datummärkning. Luftfuktigheten bör ej överstiga 75%.

### Filterbyte

Ersättningsfilter rekommenderas när fläkten tappar luftflöde, när lukt slår igenom filtret eller efter 1 års användning.


## Teknisk specifikation fläkt

### FF 100-230

Effekt: 165 W  
Frekvens: 50-60 Hz  
Spänning: 115V 1N~

### FF 100-115


Effekt: 145 W  
Frekvens: 50-60 Hz  
Spänning: 115V 1N~




## Tillverkar deklARATION

Fumex försäkrar att LF 50 är tillverkad i enighet med följande standarder:  
Maskindirektivet 2006/42/EC  
EMC-Direktivet 2004/108/EC


Filter Kit




LFK 150




LFK 175




LFK 250



LFK 450




LFK 350C



LFK VTA

MANUAL



LF

**FUMEX®**

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTÅ, Sweden  
Tel. +46 910-361 80, Fax. +46 910-130 22  
www.fumex.com info@fumex.se